


NOVIBLE



WASSERHAHN-VERLÄNGERUNG

DREHBAR

1440°


Benutzerhandbuch

DEUTSCHE VERSION

Geschätzter Benutzer,

Vielen Dank für Ihren Kauf! Für optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

1. PACKUNGSGEHALT




1440° drehbare
Wasserhahn-Verlängerung
×1



Dichtung für
M24-Innengewinde des
Wasserhahns ×1



Dichtung für
M22-Außengewinde des
Wasserhahns ×1



Dichtung für
M20-Außengewinde des
Wasserhahns ×1



Maulschlüssel ×1




Innensechskantschlüssel ×1



Benutzerhandbuch ×1

2. PRODUKTÜBERSICHT

Diese 1440° DREHBARE WASSERHAHN-VERLÄNGERUNG wurde für maximalen Komfort entwickelt und ermöglicht eine flexible Bewegung, um jede Ecke Ihres Waschbeckens zu erreichen. Sie bietet Strahl- und Sprühmodi für unterschiedliche Anwendungen und passt auf die meisten Standard-Wasserhähne für eine schnelle und problemlose Installation.



3. EIGENSCHAFTEN

- Mehrere Gelenke für eine vollständige 1440°-Drehung
- Strahlsteuerung: Strahl- und Sprühmodus
- Einfache Installation mit den mitgelieferten Dichtungen und Werkzeugen
- Aus langlebigem, verchromtem Messing gefertigt

4. KOMPATIBILITÄT

Entwickelt für Standard-Wasserhahngewinde: M24-Innengewinde, M22-Außengewinde und M20-Außengewinde. Die mitgelieferten Dichtungen sorgen bei jeder Verbindung für eine dichte und auslaufsichere Abdichtung.

5. SO WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE KONFIGURATION AUS

Gewindearten (Kurzanleitung):

- A. **Innengewinde** = innenliegendes Gewinde (im Inneren der Wasserhahnöffnung)
 B. **Außengewinde** = außenliegendes Gewinde (an der Außenseite der Wasserhahnöffnung)

Auswahl der Konfiguration:

Gewinde Ihres Wasserhahns	Gewinde der Verlängerung	Passende Dichtung	
M24-Innengewinde des Wasserhahns	M24-Außengewinde der Verlängerung	Dichtung für M24-Innengewinde des Wasserhahns	
M22-Außengewinde des Wasserhahns	M22-Innengewinde der Verlängerung	Dichtung für M22-Außengewinde des Wasserhahns	
M20-Außengewinde des Wasserhahns	M20-Innengewinde der Verlängerung	Dichtung für M20-Außengewinde des Wasserhahns	

Hinweis: Entfernen Sie vor der Überprüfung des Gewindetyps den vorhandenen Strahlregler.

Wichtiger Hinweis: Nicht kompatibel mit Wasserhähnen ohne abnehmbaren Strahlregler oder mit nicht standardisierten Gewindegrößen, sofern kein geeigneter Adapter verwendet wird.


6. INSTALLATIONSSCHRITTE

Schritt 1: Wasserhahn schließen:

Schließen Sie vor der Installation den Wasserhahn.

Schritt 2: Alten Strahlregler entfernen:

Schrauben Sie den vorhandenen Strahlregler vom Wasserhahn ab und entfernen Sie ihn.





Schritt 3: Gewindeart Ihres Wasserhahns bestimmen:

Prüfen Sie, ob Ihr Wasserhahn über ein M24-Innengewinde, M22-Außengewinde oder M20-Außengewinde verfügt.

Schritt 4: Die richtige Konfiguration auswählen:


Wählen Sie den passenden Produktanschluss und die entsprechende Dichtung aus:

M24-Innengewinde des Wasserhahns	M24-Außengewindeanschluss	Dichtung für M24-Innengewinde des Wasserhahns
M22-Außengewinde des Wasserhahns	M22-Innengewindeanschluss	Dichtung für M22-Außengewinde des Wasserhahns
M20-Außengewinde des Wasserhahns	M20-Innengewindeanschluss	Dichtung für M20-Außengewinde des Wasserhahns




Schritt 5: Die passende Dichtung einsetzen:

Setzen Sie die passende Dichtung in den Produktanschluss ein.




Schritt 6: Die Verlängerung auf den Wasserhahn schrauben:

Schrauben Sie die Verlängerung von Hand fest.



Schritt 7: Bei Bedarf vorsichtig festziehen:

Verwenden Sie den Mausschlüssel nur, wenn das Festziehen von Hand nicht ausreicht.



Schritt 8: Auf Undichtigkeiten prüfen:

Drehen Sie das Wasser langsam auf und prüfen Sie auf Undichtigkeiten.




7. VERWENDUNG DER WERKZEUGE – MAULSCHLÜSSEL UND INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL

A. Maulschlüssel:

Verwendungszweck:


- Nur verwenden, wenn das Festziehen von Hand nicht ausreicht.
- Vorsichtig festziehen.
- Nicht zu fest anziehen.



B. Innensechskantschlüssel / Gelenkeinstellung:

- Leicht festziehen, wenn sich der Arm locker anfühlt oder nach unten fällt.
- Leicht lösen, wenn sich die Drehung zu schwer anfühlt.
- Nehmen Sie die Einstellung langsam vor, jeweils nur eine kleine Drehung auf einmal.
- Keine Gewalt anwenden.
- Nicht zu fest anziehen.


Festziehen = mehr Widerstand
Lösen = weniger Widerstand



8. GEBRAUCHSANWEISUNG


1. Drehung:

Passen Sie die Gelenke vorsichtig an, um das Wasser in die gewünschte Richtung zu lenken. Erzwingen Sie keine Bewegung des Arms über seinen natürlichen Bewegungsbereich hinaus.




2. Strahlsteuerung:

Drehen Sie den Strahlreglerkopf, um zwischen Strahl- und Sprühmodus zu wechseln.



3. Gelenkwiderstand:

Wenn sich der Arm zu locker oder zu fest anfühlt, stellen Sie die Gelenkschraube vorsichtig mit dem Innensechskantschlüssel ein. Siehe Abschnitt „Verwendung der Werkzeuge“.



9. PFLEGE & WARTUNG


- Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem weichen Tuch und Wasser.



- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder scheuernde Reinigungsmaterialien.



- Wenn der Wasserfluss nachlässt, schrauben Sie den Strahlreglerkopf ab und spülen Sie den Filter aus, um Ablagerungen zu entfernen.



- Prüfen Sie, ob die Dichtung sauber und korrekt eingesetzt ist, falls Undichtigkeiten auftreten.
- Wenden Sie während der Nutzung oder Reinigung keine Gewalt auf die Drehgelenke an.

10. SICHERHEITSHINWEISE

- Nicht zu fest anziehen, um Schäden während der Installation zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen vor der Verwendung fest sitzen.
- Nur mit kompatiblen Standard-Wasserhähnen verwenden.
- Kleine Teile von Kindern fernhalten.
- Wenden Sie bei der Einstellung keine übermäßige Kraft an.

11. FEHLERBEHEBUNG – INSTALLATION, KOMPATIBILITÄT UND UNDICHTIGKEITEN

PROBLEM	LÖSUNG
Undichtigkeit an der Wasserhahnverbindung	Prüfen Sie, ob die richtige Dichtung eingesetzt ist, der Gewindetyp zu Ihrem Wasserhahn passt und die Verbindung vorsichtig festgezogen wurde.
Undichtigkeit am Drehgelenk	Prüfen Sie, ob das Gelenk korrekt festgezogen ist. Falls die Undichtigkeit weiterhin besteht, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und kontaktieren Sie den Kundendienst.
Passt nicht	Stellen Sie sicher, dass Ihr Wasserhahn über ein M24-Innengewinde, M22-Außengewinde oder M20-Außengewinde verfügt. Dieses Produkt passt möglicherweise nicht auf nicht standardisierte Wasserhähne.
Schwierig zu installieren	Keine Gewalt anwenden. Prüfen Sie die Gewindeausrichtung und stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Anschluss und die passende Dichtung verwenden.
Lockere Verbindung	Richten Sie die Gewinde korrekt aus und ziehen Sie die Verbindung vorsichtig von Hand fest. Verwenden Sie bei Bedarf anschließend den Maulschlüssel.

11. FEHLERBEHEBUNG – INSTALLATION, KOMPATIBILITÄT UND UNDICHTIGKEITEN

PROBLEM	LÖSUNG
Arm fühlt sich locker an / fällt herunter	Ziehen Sie die Gelenkschraube vorsichtig mit dem Innensechskantschlüssel fest, bis der Arm in Position bleibt.
Drehung fühlt sich zu schwer an	Keine Gewalt auf den Arm ausüben. Lösen Sie bei Bedarf die Gelenkschraube leicht mit dem Innensechskantschlüssel.

12. FEHLERBEHEBUNG – WASSERFLUSS UND VERWENDUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Niedriger Wasserdruck	Schrauben Sie den Strahlreglerkopf ab und spülen Sie den Filter aus, um Ablagerungen zu entfernen.
Ungleichmäßiger Wasserfluss	Reinigen Sie den Filter und die Austrittsöffnungen. Stellen Sie sicher, dass der Strahlreglerkopf vollständig auf einen Modus eingestellt ist.
Wasser spritzt ungewöhnlich	Prüfen Sie, ob der Strahlreglerkopf sauber ist und der Sprühmodus korrekt ausgewählt wurde.
Tropft nach dem Gebrauch	Einige Tropfen können nach dem Schließen des Wasserhahns zurückbleiben. Falls das Tropfen anhält, prüfen Sie die Dichtung und Abdichtung.
Geräusche während der Verwendung	Prüfen Sie auf Ablagerungen im Filter, eine unsachgemäße Installation oder zu hohen Wasserdruck.

13. UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

Marke:	NOVIBLE
Produkt:	Drehbare Wasserhahn-Verlängerung 1440°
Firmenname:	Arauzo Brothers SARL
Adresse:	35 Rue du Met, 77600 Bussy-Saint-Martin, Frankreich
Kontakt-E-Mail:	contact@novible.eu